

ALPHA

3477UFR200P30-13

EAN 4031582305968
Bestellnummer 00030487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Alpha |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 200 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 400 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 235 mm |
| Gesamtbreite | 96 mm |
| Gesamtgewicht | 2,823 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| | weich |
| Material der Lauffläche | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager | Rollenlager |
| Achse | Verschraubt |
| Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 46 mm |
| Breite des Radkörpers | 46 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 63 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Material | Stahlblech, schwer |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 167 mm |
| Störkreis | 334 mm |
| Dom Durchmesser | 96 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm |

ALPHA

3477UFR200P30-13

EAN 4031582305968
Bestellnummer 00030487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

