

STEM

S70-10x10 / 8

EAN 4031582321869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

フィッティング

フィッティングタイプ	六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径	10 mm
ステム長	10 mm

パフォーマンス

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	シャフト
ハウジングタイプ	アクセサリ
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
取付高	6 mm
総重量	0.02 kg