



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm
Largeur totale	65 mm
Poids	0.62 kg

CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	95 mm
Diamètre d'encombrement	190 mm
Diamètre du dôme	59 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

