

## ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	34 mm
車軸穴径	8.3 mm
ハブの長さ	45 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.294 kg

# ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

