

## ALPHA

3470ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582303704  
Bestellnummer 00031270

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha                     |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 300 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 200 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 600 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Bauhöhe                     | 161 mm                    |
| Gesamtbreite                | 96 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 2,153 kg                  |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Radfarbe                 | Metallic              |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz      |
| Durchmesser              | 125 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 67 Shore A            |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Stahlblech, schwer    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 55 mm                 |
| Schwenkradius   | 117,5 mm              |
| Störkreis       | 235 mm                |
| Dom Durchmesser | 96 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm             |
| Plattenbreite               | 105 mm             |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm              |

# ALPHA

3470ITP125P63 CL60 OH161

EAN 4031582303704  
Bestellnummer 00031270



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

