

# AGILA

R07-Ø36-39

EAN 4031582438284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Resistència a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Nom del producte           | Agila     |
| Tipus de carcassa          | Accesorio |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C    |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C     |
| Pes total                  | 0,176 kg  |

## SUPORT

Inoxidable ✓

## FITACIÓ

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting           | Expansió sintètica, ronda                                              |
| Fixació expansiva(Minimum) | 36 mm                                                                  |
| Fixació expansiva(màxim)   | 40 mm                                                                  |
| Col·lecció                 | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |