

GALEA STAINLESS

5088YGC125R05-22X40

EAN 4031582356151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Galea stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	✓
ステンレス	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	162 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	22 mm
ボルト長	40 mm

GALEA STAINLESS

5088YGC125R05-22X40

EAN 4031582356151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

