

## STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	87 mm
全幅	53 mm
総重量	0.209 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	62 mm
旋回径	124 mm
ドーム径	20 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	38 mm
プレート幅	38 mm
プレート穴長 (最大)	28 mm
プレート穴幅 (最大)	28 mm
プレート穴径	4.4 mm