

## GALEA STAINLESS

5087YGC125P30-12

EAN 4031582355598



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Galea stainless                |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                         |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                              |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                          |
| Bauhöhe                     | 162 mm                         |

## RAD

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen, elektrisch-leitfähig            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei                |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                               |
| Durchmesser              | 125 mm                                        |
| Breite der Lauffläche    | 30 mm                                         |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                                    |

## GEHÄUSE

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Material     | Polyamid                                       |
| Gabelform    | Geschlossen                                    |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Ausladung    | 40 mm                                          |
| Störkreis    | 205 mm                                         |
| Rostfrei     | ✓                                              |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 12 mm         |

# GALEA STAINLESS

5087YGC125P30-12

EAN 4031582355598



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

