

## LUMINA

AA20POI050P41-38x38 (30)

EAN 4031582458916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktname                 | Lumina                |
| Typ                         | Lenkrolle             |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 40 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                  |
| Rostfrei                    | Nein                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 80 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                 |
| Bauhöhe                     | 64 mm                 |
| Gesamtbreite                | 55 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,12 kg               |

## GEHÄUSE

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Gehäusematerial | Polypropylen                      |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen |
| Schwenklager    | Stift, drehbar                    |
| Schwenkradius   | 49 mm                             |
| Störkreis       | 98 mm                             |

## RAD

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen               |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper    |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse                    | Vernietet                  |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz           |
| Durchmesser              | 50 mm                      |
| Breite der Lauffläche    | 8 mm                       |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Befestigungsart             | Quadratische Platte |
| Plattenlänge                | 38 mm               |
| Plattenbreite               | 38 mm               |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 27 mm               |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 27 mm               |
| Plattenloch Durchmesser     | 5 mm                |