

NOVATECH

ETP 082X60-Ø20 HL62

EAN 4031582318678
Bestellnummer 00801537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	82 mm
Breite der Lauffläche	60 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	62 mm
Breite des Radkörpers	60 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D
Lagertyp	6204ZV

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	480 kg
Statische Tragfähigkeit	1200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,092 kg

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

