INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ALPHA

3478PIR100P62

EAN 4031582306484



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 75 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 150 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 128 mm |
| Àmplia general | 85 mm |
| Pes total | 0,51 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Color | Passivat blau |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Grafit negre (RAL9011) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 35 mm |
| Corporació ample | 35 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 103 mm |
| Placa ampla | 85 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 60 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478PIR100P62


EAN 4031582306484

Número de comanda 00028980

**Plànols del producte**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH