PRODUKTINFORMATION

# DURATECH

## UOR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Rollenlager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20 mm |
| Nabenlänge | 58 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●●● |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Duratech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 400 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 800 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 0,95 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

UOR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH