

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639

Objednáací číslo 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha smart
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	205 kg
Nosnost 4 km/h	205 kg
Statická Nosnost	410 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	240 mm
Celková hmotnost	2,612 kg

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrдость Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	52,5 mm
Poloměr otáčení	152,5 mm
Průměr otáčení	305 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ALPHA SMART

3370DVR200P63

EAN 4031582331639
Objednáací číslo 00035055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

