

# COMPACTA

1430POI050P60-59X47 (24)

EAN 4031582332513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Compacta
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	66 mm
Gesamtgewicht	0,143 kg

## RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	21 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

## GEHÄUSE

Material	Stahlblech, leicht
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, einreihig
Ausladung	16 mm
Schwenkradius	41 mm
Störkreis	82 mm

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	59 mm
Plattenbreite	47 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	46 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	35 mm
Plattenloch Durchmesser	6,7 mm

# COMPACTA

1430POI050P60-59X47 (24)

EAN 4031582332513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

