INFORMAZIONI DI PRODOTTO

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●●
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●○
Resistenza alla corrosione	●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea clinic
Tipo	Ruota girevole con freno totale centralizzato
Standard	simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata a 4 km/h	150 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	150 mm
Larghezza complessiva	71 mm
Peso complessivo	0,95 kg
Certificazione	Testato e monitorato da TÜV Süd

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	102,5 mm
Ingombro di piroettamento	205 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	15 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone	32 mm
Lunghezza bullone	50 mm
Suggerimento	Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.

Club del progettista tedesco

Premio di Design IF

Premio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto





Club del progettista tedesco

Premio di Design IF

Premio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH