

## ALPHA

3470DYJ100P62

EAN 4031582412000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ○ ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 70 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 140 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 128 mm                            |
| Poids                           | 0,915 kg                          |

## ROUE

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Corps de roue         | Tôle d'acier                                              |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Roulements rouleaux                                       |
| Axe                   | axe de roue boulonné                                      |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                            |
| Diamètre              | 100 mm                                                    |
| Largeur du bandage    | 30 mm                                                     |
| Dureté du bandage (A) | 85 Shore A                                                |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde     |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 40 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm                   |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 105 mm                |
| Largeur de la platine                      | 80 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 60 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm                  |

# ALPHA

3470DYJ100P62

EAN 4031582412000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

