

# OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957  
Bestellnummer 00827824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Produktname                 | Omikron twin                      |
| Gehäusetyp                  | Bockrolle                         |
| Norm                        | ähnlich EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 2000 kg                           |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 1500 kg                           |
| Statische Tragfähigkeit     | 3000 kg                           |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                            |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                             |
| Bauhöhe                     | 235 mm                            |
| Gesamtbreite                | 189 mm                            |
| Gesamtgewicht               | 12,481 kg                         |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Guss                  |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 160 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |

## GEHÄUSE

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Material        | Schmiedeeisen, schwer     |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse      |
| Farbe           | Transparente Beschichtung |
| Dom Durchmesser | 160 mm                    |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 200 mm             |
| Plattenbreite               | 160 mm             |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 120 mm             |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 160 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 15 mm              |

# OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957  
Bestellnummer 00827824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

