

## AGILA CARE

2476PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301786



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 製品名       | Agila care               |
| ハウジングタイプ  | センターロック、トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター       |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg                   |
| 導電性       | いいえ                      |
| ステンレス     | いいえ                      |
| 静荷重       | 200 kg                   |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C                   |
| 最大温度範囲    | 60 °C                    |
| 取付高       | 188 mm                   |
| 総重量       | 1.02 kg                  |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 45 mm     |
| 旋回半径    | 120 mm    |
| 旋回径     | 240 mm    |

## 車輪

|            |           |
|------------|-----------|
| 本体材質       | ポリプロピレン   |
| トレッド材質     | 熱可塑性ゴム    |
| ベアリング      | プレーンベアリング |
| スレッドガード    | スレッドガードなし |
| 直径         | 150 mm    |
| トレッド幅      | 32 mm     |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA   |

## フィッティング

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版 |
| ボルト径       | 32 mm                    |
| ボルト長       | 51 mm                    |

# AGILA CARE

2476PJO150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582301786



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

