PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

UAP 200x40-Ø12,5

Bestillingsnummer 10010548



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	12,5 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	350 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	700 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,88 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAP 200x40-Ø12,5

Bestillingsnummer 10010548

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH