

ZETA

4680ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Zeta
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	400 kg
6km/hの耐荷重	320 kg
静荷重	800 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	164 mm
全幅	96 mm
総重量	2.919 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	トラフィックグレー-A (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

ハウジング

材料	スチール、超重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
色	青色被膜保護
オフセット	55 mm
旋回半径	117.5 mm
旋回径	235 mm
ドーム径	96 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	105 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

ZETA

4680ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

