

ALPHA

3478PJR200P63

EAN 4031582306606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	240 mm
全幅	115 mm
総重量	1.628 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	シルバーグレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	200 mm
トレッド幅	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	140 mm
プレート幅	115 mm
プレート穴長 (最小)	75 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	105 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA

3478PJR200P63

EAN 4031582306606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

