

# AGILA

2477PIP150P50

EAN 4031582362145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Agila                          |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                          |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                          |
| Bauhöhe                     | 185 mm                         |
| Gesamtgewicht               | 1,021 kg                       |

## RAD

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen         |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos   |
| Lager                    | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz      |
| Durchmesser              | 150 mm               |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                |
| Härte der Lauffläche (A) | 75 Shore A           |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung     | 36 mm                 |
| Schwenkradius | 131 mm                |
| Störkreis     | 262 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 77 mm              |
| Plattenbreite               | 67 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 56 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 61,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 46,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 51,5 mm            |
| Plattenloch Durchmesser     | 8,5 mm             |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

