

AGILA

2470XSP150R47-21,5-24

EAN 4031582342468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | ✓ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C |
| 温度範囲 (最大) | 40 °C |
| 取付高 | 188 mm |

車輪

| | |
|-------------|-----------------|
| 本体材質 | ポリアミド、導電性 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 150 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 40 ショアD |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 45 mm |
| 旋回半径 | 120 mm |
| 旋回径 | 240 mm |

フィッティング

| | |
|---------------------|----------------------------|
| フィッティングタイプ | 合成樹脂エキスパンダー、角型 |
| エキスパンダーフィッティング (最小) | 21.5 mm |
| エキスパンダーフィッティング (最大) | 24 mm |
| ヒント | ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。 |

AGILA

2470XSP150R47-21,5-24

EAN 4031582342468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

