

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●○○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	125 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	250 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	250 °C
取付高	128 mm
全幅	75 mm
総重量	0.68 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	41 mm
旋回半径	91 mm
旋回径	182 mm
ドーム径	75 mm

車輪

本体材質	プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	黒
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (D)	90 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P30-13 HT

EAN 4031582373394

注文番号 00061132
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

