

LEVINA STAINLESS

5381PJM125P30-11 XL

EAN 4031582382037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○
動きのノイズ	●●●○
摩擦	●●●○
耐食性	●●●○

コア属性

製品名	Levina stainless
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	161 mm
総重量	0.59 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	38.5 mm
旋回半径	130 mm
旋回径	260 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ

LEVINA STAINLESS



5381PJM125P30-11 XL

EAN 4031582382037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



ユニバー
サルデザ
イン賞



ドイツデ
ザイナー
クラブ