

PLATE

P10-40x18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Type de raccord | Tige avec Platine en U |
| Longueur de plaque | 40 mm |
| Largeur de plaque | 18 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 32 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 32 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 4 mm |

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Nom du produit | Plaque de montage |
| Type | Accessoire |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 80 kg |
| Hauteur | 8 mm |