

NOVATECH

RK.ETP085X75-Ø47X15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu

Novatech

Typ

Kolo

Nosnost 3 km/h

700 kg

Statická Nosnost

1400 kg

Rozsah teploty (minimální)

-20 °C

Teplotní rozsah (maximální)

60 °C

KOLO

Materiál středu

Nedefinováno

Materiál běhounu

Polyprpylen měkký

Průměr

85 mm

Šířka Běhoun

75 mm

Tvrdost Běhoun (A)

92 Obuv A

Průměr Kuličkové ložisko

47 mm

Šířka Kuličkové ložisko

15 mm

TECHNICKÉ VÝKRESY

