

## ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ○ ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ●

耐食性 ● ● ● ● ●

## コア属性

製品名 Alpha stainless

ハウジングタイプ 固定キャスター

標準 EN12532 - 輸送機器

4km/hの耐荷重 125 kg

ステンレス ✓

静荷重 250 kg

温度範囲 (最小) -40 °C

最大温度範囲 250 °C

取付高 128 mm

全幅 85 mm

総重量 0.512 kg

## 車輪

本体材質 プラスチック熱硬化性、耐熱性

トレッド材質 車輪本体と同一

ベアリング ドライブベアリングプッシュ

車軸 ナットでネジ止め

車輪色 黒

直径 100 mm

トレッド幅 35 mm

ボディ幅 35 mm

トレッドの硬度 (D) 90 ショアD

## ハウジング

材料 ステンレス、重量系

フォーク形状 幅の広い

色 ステンレス

## フィッティング

フィッティングタイプ 長方形プレート

プレート長 100 mm

プレート幅 85 mm

プレート穴長 (最小) 77 mm

プレート穴長 (最大) 60 mm

プレート穴幅 (最小) 77 mm

プレート穴幅 (最大) 80 mm

プレート穴径 9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

