

## INTEGRAL TWIN TORSION

3944UAC125R36-32 4XM6

EAN 4031582382549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性


製品名	Integral twin torsion
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
3km/hの耐荷重	125 kg
4km/hの耐荷重	125 kg
静荷重	250 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	150 mm
全幅	62 mm

認証



ドイツデザイン賞

TüV Süd によるテストと監視



レッドドットデザイン賞

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	12 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	37.5 mm
旋回半径	100 mm
旋回径	200 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	51 mm
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。