製品情報

AGILA STAINLESS

7478PJC125P50

EAN 4031582350029



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Agila stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	160 mm
全幅	60 mm
総重量	0.64 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、中量系
フォーク形状	幅の広い
色	ステンレス
ドーム径	60 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長（最小）	46.5 mm
プレート穴長（最大）	51.5 mm
プレート穴幅（最小）	56 mm
プレート穴幅（最大）	61.5 mm
プレート穴径	8.5 mm
ヒント	プレートの長手が軌道から90°外れている。

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7478PJC125P50

EAN 4031582350029

注文番号 00037233

製品図面





© Copyright 2026 TENTE International GmbH