

LINEA

5940UAP125R05-22 RAL7001

EAN 4031582350715

Numărul de comandă 00770132



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	110 kg
Capacitate de încărcare statică	220 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	143 mm
Lățime totală	82 mm
Greutate totală	0,941 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Benză de rulare	Gri ardezie (RAL7015)
Roată	Gri ardezie (RAL7015)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	20 mm
Lățimea corpului	20 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Culoare	Gri argintiu (RAL7001)
Offset	40 mm
Raza de pivotare	109 mm
Interferență pivotantă	218 mm
Diametru cupolă	52 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	22 mm
Lungime Șurub	40 mm

Designer
DeutscherPremiul
InterzumPremiul pentru
Design iF

LINEA

5940UAP125R05-22 RAL7001

EAN 4031582350715

Numărul de comandă 00770132

DESENE TEHNICE

