

# AGILA

2477PJO100R07-Ø27-30

EAN 4031582326383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Agila                          |
| Gehäusotyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                          |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                          |
| Bauhöhe                     | 138 mm                         |
| Gesamtgewicht               | 0,841 kg                       |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 100 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung     | 43,5 mm               |
| Schwenkradius | 131 mm                |
| Störkreis     | 262 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart               | Kunststoffexpander, rund                                                       |
| Expanderbefestigung (Minimum) | 27 mm                                                                          |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 30 mm                                                                          |
| Hinweis                       | Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. |

# AGILA

2477PJO100R07-Ø27-30

EAN 4031582326383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

