製品情報

# ZETA

## 4688ITP250P63 soft cv

EAN 4031582337570



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Zeta |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 800 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 640 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 1600 kg |
| 温度範囲（最小） | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 290 mm |
| 全幅 | 117 mm |
| 総重量 | 3.54 kg |

### ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | スチール、超重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
| 色 | 青色被膜保護 |

### 車輪

| | |
|---|---|
| Tread profile | 凸型 |
| Tread hardness | 柔らかい |
| 本体材質 | アルミニウム |
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | トラフィックグレーA (RAL7042) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| ボディ幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA |

### フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 137 mm |
| プレート幅 | 117 mm |
| プレート穴長（最小） | 75 mm |
| プレート穴長（最大） | 80 mm |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4688ITP250P63 soft cv


EAN 4031582337570

注文番号 00837840

**製品図面**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH