

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690
Bestellnummer 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Gehäusetyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	160 kg
Statische Tragfähigkeit	320 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,294 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	34 mm
Achsloch Durchmesser	8,3 mm
Nabenlänge	45 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690
Bestellnummer 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

