

# NOVATECH

ITB160x50-Ø20

EAN 4031582443851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktname                 | Novatech                   |
| Typ                         | Rad                        |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 960 kg                     |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 800 kg                     |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                       |
| Rostfrei                    | Nein                       |
| Statische Tragfähigkeit     | 1920 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                      |
| Gesamtgewicht               | 4,63 kg                    |

## RAD

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium                |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen    |
| Lager                    | Bohrung mit Passfedernut |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 160 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                    |
| Achsloch Durchmesser     | 20 mm                    |
| Nabenlänge               | 54 mm                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A               |

