

## DURATECH

TOP 085X80-Ø20 HL80

EAN 4031582331202



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |            |
|-------------|------------|
| 本体材質        | ポリアミド、重量系  |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一    |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング |
| 車輪色         | ナチュラルホワイト  |
| スレッドガード     | スレッドガードなし  |
| 直径          | 85 mm      |
| トレッド幅       | 80 mm      |
| 車軸穴径        | 20 mm      |
| ハブの長さ       | 80 mm      |
| ボディ幅        | 80 mm      |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD    |
| ベアリングタイプ    | 6204       |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ○ ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 製品名       | Duratech                |
| 標準        | EN12533 -<br>重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 750 kg                  |
| 6km/hの耐荷重 | 600 kg                  |
| 静荷重       | 1500 kg                 |
| 温度範囲 (最小) | -40 °C                  |
| 温度範囲 (最大) | 80 °C                   |
| 総重量       | 0.558 kg                |

# DURATECH

TOP 085X80-Ø20 HL80

EAN 4031582331202



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

