PRODUKTINFORMATION

# LUMINA

## AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Lumina |
| Typ | Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 40 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Ja |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 80 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 54 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Gesamtgewicht | 0,13 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Ausladung | 20 mm |
| Schwenkradius | 52 mm |
| Störkreis | 104 mm |
| Dom Durchmesser | 0 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polypropylen, elektrisch-leitfähig |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Laufflächenfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 8 mm |
| Achsloch Durchmesser | 0 mm |
| Nabenlänge | 0 mm |
| Breite des Radkörpers | 8 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
| Bundstift Durchmesser | 11 mm |
| Bundstift Länge | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

## AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011

EAN 4031582341843

Bestellnummer 00071596

**Produktzeichnungen**

