

## AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg              |
| 静荷重       | 160 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 60 °C              |
| 取付高       | 160 mm             |
| 総重量       | 0.806 kg           |

## 車輪

|            |              |
|------------|--------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン      |
| トレッド材質     | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング      | プレーンベアリング    |
| スレッドガード    | スレッドガードなし    |
| 直径         | 125 mm       |
| トレッド幅      | 32 mm        |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA      |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 41 mm     |
| 旋回半径    | 131 mm    |
| 旋回径     | 262 mm    |

## フィッティング

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴                            |
| ボルト穴径      | 13 mm                           |
| ヒント        | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

# AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

