

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Numer zamówienia 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ○○○○○

Hałas ruchowy ○○○○○

Odejście ○○○○○

Odporność na korozję ○○○○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu Footmaster

Typ Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 250 kg

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 90 °C

Wysokość całkowita 123 mm

Szerokość całkowita 118 mm

Waga całkowita 5,289 kg

KOŁO

Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Szerokość korpusu	30 mm

OBUDOWA

Wysięg	30 mm
Promień działania koła	72 mm
Zasięg działania koła	144 mm
Średnica kopuły	104 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	112 mm
Szerokość płytki	112 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	92 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	92 mm
Średnica otworu płytki	9 mm