製品情報

AGILA STAINLESS

7477PJC075P30-11

EAN 4031582351316



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Agila stainless
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	75 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	150 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	100 mm
全幅	43 mm
総重量	0.32 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	24 mm
旋回半径	81 mm
旋回径	162 mm
Material spring	高耐食性亜鉛フレークコーティング
Material brake pedal	クロムメッキ亜鉛ダイカスト
ドーム径	43 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm
ヒント	キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7477PJC075P30-11

EAN 4031582351316

注文番号 00037780

Product Drawings





© Copyright 2026 TENTE International GmbH