

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4XM6 OP

EAN 4031582382556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|------------------------------|
| 製品名 | Integral twin torsion |
| ハウジングタイプ | センターロック、トータルロック付き 自在キャスター |
| 標準 | EN12531 - 病院用ベッドキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 125 kg |
| 導電性 | ✓ |
| 静荷重 | 375 kg |
| 温度範囲 (最小) | -30 °C |
| 温度範囲 (最大) | 80 °C |
| 取付高 | 150 mm |
| 全幅 | 62 mm |

| | |
|----|-------------------|
| 認証 | TüV Süd によるテストと監視 |
| | ドイツデザイン賞 |
| | レッドドットデザイン賞 |

車輪

| | |
|-------------|------------------|
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、ステンレス |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 12 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 40 ショアD |

ハウジング

| | |
|---------|------------|
| 材料 | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| オフセット | 37.5 mm |
| 旋回半径 | 100 mm |
| 旋回径 | 200 mm |

フィッティング

| | |
|------------|--|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版 |
| ボルト径 | 32 mm |
| ボルト長 | 51 mm |
| ヒント | 病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。 |