

# NOVATECH

ETP085x90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |          |
|-----------|----------|
| 製品名       | Novatech |
| ハウジングタイプ  | 車輪       |
| 3km/hの耐荷重 | 800 kg   |
| 導電性       | いいえ      |
| ステンレス     | いいえ      |
| 静荷重       | 1600 kg  |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C   |
| 最大温度範囲    | 60 °C    |

## 車輪

|            |            |
|------------|------------|
| 本体材質       | 鋼鉄         |
| トレッド材質     | ポリウレタン、鋳造  |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード    | スレッドガード付き  |
| 直径         | 85 mm      |
| トレッド幅      | 90 mm      |
| 車軸穴径       | 17 mm      |
| ハブの長さ      | 90 mm      |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA    |
| ベアリングタイプ   | 6303       |

