

AGILA

2470PIP150R05-32

EAN 4031582361414



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	188 mm
Celková hmotnost	1,162 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
	měkký
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	45 mm
Poloměr otáčení	120 mm
Průměr otáčení	240 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	32 mm
Délka čepu	45 mm

AGILA

2470PIP150R05-32

EAN 4031582361414



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

