

# ALPHA

3477PIR125P30-13

EAN 4031582305357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	155 mm
Celková hmotnost	1,286 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

## UCHYCNÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	121 mm
Průměr otáčení	242 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

# ALPHA

3477PIR125P30-13

EAN 4031582305357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

