

## GALEA

5071PJP100R05-22X40

EAN 4031582368444



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Galea              |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター     |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 60 °C              |
| 取付高       | 139 mm             |

## 車輪

|            |            |
|------------|------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン    |
| トレッド材質     | 熱可塑性ゴム     |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード    | スレッドガード付き  |
| 直径         | 100 mm     |
| トレッド幅      | 30 mm      |
| トレッドの硬度（A） | 87 ショアA    |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | ポリアミド     |
| フォーク形状  | クローズ      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 40 mm     |
| 旋回径     | 205 mm    |

## フィッティング

|            |            |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径       | 22 mm      |
| ボルト長       | 40 mm      |

# GALEA

5071PJP100R05-22X40

EAN 4031582368444



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

