

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

| | |
|-------------|--------------------|
| 本体材質 | 亜鉛ダイカスト |
| | 柔らかい |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング、ステンレス |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 150 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車軸穴径 | 8 mm |
| ハブの長さ | 35.5 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 75 ショアA |

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Elastech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 150 kg |
| 静荷重 | 300 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 85 °C |
| 総重量 | 0.926 kg |

ELASTECH

JFC150X32-Ø8

EAN 4031582319958

図面

