

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

핵심 속성

제품명	Alpha smart
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	205 kg
4km/h에서의 적재 용량	205 kg
적재 용량 정적	410 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	240 mm
전체 체중	3.202 kg

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	30 mm
트레드의 경도(A)	85 Shore A

하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	52.5 mm
회전 반경	164.5 mm
회전 간섭	329 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

