

DURATECH

MOP125X50-Ø25

EAN 4031582482126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	60 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6304

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	2040 kg
Capacidad de carga estática	4080 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	1,112 kg

DURATECH

MOP125X50-Ø25

EAN 4031582482126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

