

ALPHA

3470POR125P30-13

EAN 4031582304060

Rendelési szám 00061093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha |
| Ház típusa | Forgóvilla görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 150 kg |
| Statikus teherbírás | 300 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 155 mm |
| Teljes szélesség | 75 mm |
| Összsúly | 0,766 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Tűgörgős csapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 40 mm |
| Test szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|------------------|
| Anyag | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 40 mm |
| Körbeforgás | 102,5 mm |
| Körbeforgás | 205 mm |
| Kupola átmérője | 75 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-------------|
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
| Csavar furat átmérője | 13 mm |

ALPHA

3470POR125P30-13

EAN 4031582304060

Rendelési szám 00061093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

